



# Berührungsgeschützte BNC-Steckverbinder und BNC-Einbaubuchsen

## XBS-58 XBK-58

Berührungsgeschützte BNC-Stecker und BNC-Buchsen zur Herstellung berührungsgeschützter BNC-Leitungen (RG58). Abschirmung vernickelt, Kontaktstifte und -buchsen des Innenleiters aus vergoldetem Messing.



Best.-Nr.	Typ	Montagehinweis		*Farben
67.9760-*	XBS-58	MAH 529	Au Ni	21 22 23 28
67.9762-*	XBK-58	MAH 540	Au Ni	21 22 23 28

Technische Daten			
Typ	XBS-58	XBK-58	
Bemessungsspannung / -strom	1000 V, CAT II (600 V, CAT III) / 1 A	600 V, CAT II (300 V, CAT III) / 1 A	
Frequenzbereich	0 ... 3000 MHz	0 ... 3000 MHz	
VSWR (frequenzabhängig)	f = 2000 MHz: < 1,2	f = 2000 MHz: < 1,2	
Typische Werte!			
Einfügungsdämpfung (frequenzabhängig)	f = 2000 MHz: < 0,2 dB	f = 2000 MHz: < 0,4 dB	
Typische Werte!			
Anschließbare Koaxialleitung: Typ / Außendurchmesser	RG58 / ~ Ø 5 mm	RG58 / ~ Ø 5 mm	
Temperaturbereich	+5°C ... +40°C	+5°C ... +40°C	



Montageanleitung MAH 529, MAH 540

[www.staubli.com/electrical](http://www.staubli.com/electrical)