

# K50 SERIE



## Presseinsätze R 50, Dornpressung




**geeignet für**

- Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung

Querschnitt mm <sup>2</sup>	für Artikel	Art.-Nr.
0,75 - 2,5	91R, 92R, 93R	<b>R501</b>
4 - 10	94R, 95R, 2R	<b>R502</b>

## Presseinsätze D 50



**geeignet für**

- Presskabelschuhe nach DIN 46235 und Verbinder nach DIN 46267, Teil 1 - Cu

Querschnitt mm <sup>2</sup>	Art.-Nr.
6 - 16	<b>D504</b>
16 - 25	<b>D505</b>

## Presseinsätze R 50, Sechskantpressung **NEU**




**geeignet für**

- Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung

Querschnitt mm <sup>2</sup>	Art.-Nr.
6 - 16	<b>R504</b>
16 - 25	<b>R505</b>

## Presseinsätze Q 50



**geeignet für**

- Quetschkabelschuhe nach DIN 46234 und Stiftkabelschuhe nach DIN 46230 - Cu
- Quetschverbinder nach DIN 46341 - Cu

Querschnitt mm <sup>2</sup>	Art.-Nr.
0,5 - 10	<b>Q501</b>

## Presseinsätze M 50




**geeignet für**

- Rohrkabelschuhe und Verbinder für Massivleiter

Querschnitt mm <sup>2</sup>	Art.-Nr.
1,5 - 4	<b>M50154</b>
6 - 10	<b>M50610</b>

## Presseinsätze AE 50



**geeignet für**

- Aderendhülsen

Querschnitt mm <sup>2</sup>	Art.-Nr.
0,14 - 10	<b>AE501</b>
10 - 25	<b>AE502</b>
35 - 50	<b>AE503</b>

## Presseinsätze IS 50, Einfachpressung




### geeignet für

- Isolierte Kabelverbindungen, Einfachpressung
- Isolierte Quetschkabelschuhe und Stiftkabelschuhe

Querschnitt mm <sup>2</sup>	Art.-Nr.	für Artikel
0,5 - 2,5	<b>IS504</b>	670 WS, 680 WS
4 - 6	<b>IS505</b>	700 WS
10 - 16	<b>IS5072</b>	ST1716IS, ST1717IS, 652C5, 652C6, 653C6

## Presseinsätze IS 50, Doppelpressung




### geeignet für

- Isolierte Kabelverbindungen, Doppelpressung

Querschnitt mm <sup>2</sup>	Art.-Nr.	für Artikel
0,1 - 1	<b>IS503</b>	8201-8201B
0,5 - 6	<b>IS501</b>	

## Presseinsätze CR 50



### geeignet für

- Nicht isolierte Flachsteckverbindungen

Querschnitt mm <sup>2</sup>	Art.-Nr.	für Artikel	Steck-breite
0,25 - 6	<b>CR501</b>		2,8 / 6,3
0,5 - 2,5	<b>CR502</b>		4,8
0,5 - 2,5	<b>CR504</b>	3720, 3735	6,3
0,5 - 1,5	<b>CR505</b>	3725	6,3

## Presseinsätze BNC 50



### geeignet für

- Stift- und Schirmhülsen
- BNC-Stecker für Koax-Kabel RG 58, 59, 62 und 71

Art.-Nr.
<b>BNC501</b>

## Presseinsätze SB 50



### geeignet für

- Gedrehte Rundstecker
- Steckbuchsen

Querschnitt mm <sup>2</sup>	Art.-Nr.
0,1 - 1; 1,5 - 2,5; 4	<b>SB501</b>