

Fenstergriff 162XAFGA.2K

abschließbar, für Fenster mit der Funktion Kippen vor Drehen, Modell 162X aus Edelstahlrundrohr im Gehrungsschnitt (1.4301), Durchmesser 21,3 mm, 135 mm lang, mit 1,5 mm Wandstärke, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend (andere Längen und 45 Grad-Rastung auf Anfrage). Vormontiert auf Rosette mit Metallunterteil, 75 x 33 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Edelstahl (1.4301), Wandstärke 1,5 mm. Integrierter Druckzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen, in allen Raststellungen schließbar, jedoch Freigabe einer 90 Grad-Drehbewegung, zum Öffnen des Fensters bei verschlossenem Fenstergriff, die Schließung wirkt direkt auf den Griff und blockiert die Drehung.


verschieden schließend:

jeder Schließzylinder benötigt einen separaten Schlüssel, je Griff werden 2 Schlüssel geliefert.

gleichschließend:

alle Schließzylinder sind mit dem gleichen Schlüssel schließbar. Oberfläche des Fenstergriffes und der Rosette matt geschliffen

Abmessungen in mm



Oberfläche

XA | matt geschliffen

Technische Änderungen vorbehalten, 23.08.2019

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com