


# PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	<b>547155303</b>
Bezeichnung	<b>CEE-Phasenwenderstecker mit Schalter (EIN-AUS) +BA +DFK 16A 5p 6h IP44</b>
Langbeschreibung	CEE-Phasenwenderstecker mit Schalter (EIN-AUS) +BA +DFK 16A 5p 6h IP44 Gehäusematerial: PC/ABS Nennstrom: 16A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 6h Nennspannung/Frequenz: 200/346V~ - 240/415V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschlussstechnik: Schraubklemmen Drehknebschalter (AC22A 10kA) EIN/AUS, mit Drehfeldkontrolle Kabelverschraubung: M25 Schutzart: IP44
GTIN (EAN)	9003399171536
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,658 kg
Verpackungsmenge	1



ETIM 7.0	EC000452
Ausführung des Betätigungselements	Drehknebel
Phasenwender	Ja
Funktion Phasenfolgeüberwachung	Ja
Farbe des Steckvorsatzes	rot
Gehäusefarbe	grau
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsdauerstrom Iu	16 A



[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)