



**Sikringskassett, Lav spenning, 63 A, AC 500 V, 120 kA, NH00, gL/gG, IEC, dual indikator, strømførende gripehåndtak**

**Type** NH FUSE 63A 500V GG SIZE  
**Catalog No.** 63NHG00B

**EL-Nummer** 1664015

### Leveringsprogram

Produktspekter			Smeltesikring
Basisfunksjon			Sikringskassett
Bruksområde			Lav spenning
Nominell strøm	I	A	63
Nominell spenning			AC 500 V
Konstruksjonsstørrelse			NH00
Brukkategori			gL/gG
Statusindikator			dual indikator
Beskrivelse			strømførende gripehåndtak
Bryteevne		kA	120
kan brukes før størrelse/applikasjoner			industriell
Standard/Godkjenning			IEC
Form			firkantet med knivbladkontakter som flukter i endene
Standarder/Regulations			IEC 60269-2 smeltesikringsystem A DIN 43620 VDE 0636-2
Valgfritt tilbehør			fuse-holder SD00-D and SD00-S

### Tekniske data etter ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / NH-sikring (EC000055)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Fuse construction type according to IEC 60269			NH00
Spenningstype			AC
Merkestrøm			63
Merkespenning AC			500
Nominell spenning DC			
Nominell bryterkapasitet			120
Driftskategori			GL/gG (kabel- og ledningsbeskyttelse)
Type sikringstatusindikator			Kombinert feilindikator
Isolerte metallgriphåndtak			Nei
Effektap ved merkestrøm			