


Stoßdämpfer DYEF-G8-M6-Y1

Teilenummer: 8073904

★ Kernprogramm

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	M6
Hub	1,5 mm
Dämpfung	P-Dämpfung ohne metallischen Festanschlag
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	0,8 m/s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Dämpfungslänge	1,5 mm
Max. Anziehdrehmoment	1 Nm
Max. Energieaufnahme pro Hub	0,08 J
Produktgewicht	11,7 g
Befestigungsart	mit Gewindehülse
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl