

C+P

Universalschrank

ERGO

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1200 x 500 mm, 1 Ebene(n) mit Stahlboden, Verschließbar mit Griff Schloss Ergo-Lock, Unterbau Sockel, Korpus mit Einbrennlackierung, Front mit Einbrennlackierung

ERGO



Artikelnummer: 524769



C+P Flügelürschrank ERGO

für mittelschwere Lasten

Universalschrank


- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1200 x 500 mm
- Traglast je Ebene 110 kg
- Türöffnungswinkel 180 °
- aus Stahlblech, stabil verschweißt
- 1 Ebene(n) mit Stahlboden
- im Raster von 15 mm verstellbar
- Doppel-Flügelür
- einschlagende Türen mit verdeckter Schließstange
- Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
- Öffnung über Muldengriff

- Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Sockel
- Korpus mit Einbrennlackierung
- Front mit Einbrennlackierung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft
- 5 Jahre Garantie




Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Schranktyp	Universalschrank	Unterbau	Sockel
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Material	Stahlblech
Höhe	1000 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Breite	1200 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Tiefe	500 mm	Höhenverstellraster Ebene	15 mm
Schrank Ausstattung	Böden	Oberfläche Boden	verzinkt
Böden / Ebenen Anzahl	1 Stück	Mitteltrennwand	nein
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Türöffnungswinkel	180 °
Traglast Fachboden	110 kg	Griff	Muldengriff
Oberfläche Korpus	einbrennlackiert	fahrbar	nein
Oberfläche Front	einbrennlackiert	Zertifizierung	GS // TÜV
Tür Ausführung	einschlagend	Garantie	5 Jahre
abschließbar	ja	Gewicht	50,2 kg
Schließsystem	Zylinderschloss		

Zubehör

230287		PIN-Code-Schloss, Bedienung über PIN-Code, 4 - 8-stelliger Code, optische Funktionsrückmeldung (rot/grün), Spannungsversorgung über Batterie 2 x AA alkaline, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
405086		Stahlboden für Universalschrank, für Schrank Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1200 x 500 mm, Traglast 110 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

146393		Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in orange, Rückseite magnetisch
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
664077		Schiebebügelwagen, Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 890 x 450 mm, Plattform aus Holz, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit TPE-Bereifung