



# TruTool TKF 1100

Műszaki adatok

**TruTool TKF 1100  
lejtőszög 30°****TruTool TKF 1100  
lejtőszög 37,5°****TruTool TKF 1100  
lejtőszög 45°****MAXIMÁLIS FAZETTAHOSSZOK**MAXIMÁLIS FAZETTAMAGASSÁG  
ACÉL 400 N/MM<sup>2</sup>

11 mm

11 mm

11 mm

MAXIMÁLIS FAZETTAMAGASSÁG  
ACÉL 600 N/MM<sup>2</sup>

9 mm

9 mm

9 mm

MAXIMÁLIS FAZETTAMAGASSÁG  
ACÉL 800 N/MM<sup>2</sup>

6 mm

6 mm

6 mm

**SUGARAK**

LEGKISEBB SUGÁR

40 mm

40 mm

40 mm

**ÁLTALÁNOS**

MUNKASEBESSÉG

2 m/min

2 m/min

2 m/min

LÖKETSZÁM NÉVLEGES TERHELÉS  
MELLETT

340 / 440 1/min

340 / 440 1/min

340 / 440 1/min

NÉVLEGES FELVEVŐTELJESÍTMÉNY

1600 W

1600 W

1600 W

LEMEZVASTAGSÁG

3 mm - 25 mm

3 mm - 25 mm

3 mm - 25 mm

**TÖMEG**

TÖMEG KÁBELEK NÉLKÜL

10 kg

10 kg

10 kg