

Schwingschleifer UVA 115 E im MAFELL-MAX

Bestellnummer: 917410

EAN: 4032689179742

► Im MAFELL-MAX



Technische Daten

Gewicht	kg
Nennaufnahme	450 W
Schleiffläche	115 x 230 mm
Hubweg	2,6 mm
Leerlauf-Hubzahl	4000 - 24000 1/min
Gewicht	2,7 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

Lieferumfang

- 1 Universal-Filter-Beutel UFB-1
- 1 Set Schleifgitter Abranet©: je 1 x Schleifgitter Abranet© P 60 / P 80 / P 100 / P 120 / P 150 / P 180 / P 240 / P 320 / Schutzauflage UVA-SA 10 / Schutzauflage UVA-D 105 / Schleifgitter Abranet© Delta 105, P 120
- 1 Schleifplatte Delta 105 mit Klett
- 1 Pack Schleifgitter Abranet© P 80; 35 Stück; Best. Nr. 093411
- 1 Pack Schleifgitter Abranet© P 120; 40 Stück; Best. Nr. 093413
- 1 Sorglos-Paket 5 Jahre
- 1 Anschlussl.kompl.m.Stecker 4 m; Best.-Nr. 087323

Anwendungsbeispiele



Egal ob an Ecken, Kanten oder anderen schwer zugänglichen Stellen - wenn Detailgenauigkeit gefordert ist, sorgt die Delta-Schleifplatte mit Leichtigkeit für perfekten Schliff.



Feinste Oberflächen oder hoher Abtrag - in Kombination mit dem entsprechenden Abranet® Schleifgitter wird der UVA außergewöhnlich vielseitig.



Schleifmittelwechsel leicht gemacht. Im MAFELL-MAX ist eine Überkopfaufnahme enthalten, die beim Schleifmittelwechsel den UVA 115 E fixiert.



Die mechanische Klemmung für Rollenpapier spannt das Schleifpapier exakt und lässt das Papier nicht durchhängen.

Einsatzgebiet

- ▶ Schleifarbeiten
- ▶ Grob- und Feinschliff
- ▶ Lackzwischen Schliff
- ▶ Gewölbte und ebene Flächen
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Lack

Vorteil Nutzen

- ▶ Der UFB-1 besteht aus extrem reißfestem, antistatischem PP-Vlies. Der hohe Luftdurchsatz des Filters reduziert den Reststaub auf bis zu 3%.
- ▶ Rundum sauber. Durch die Seitenkanäle in der Schleifplatte wird die Staubabsaugung richtig effektiv. Dadurch wird die Absaugung an der Unterseite der Grundplatte unterstützt.
- ▶ Vibrations Absorber entkoppeln hochwirksam die Hand- und Zusatzgriffe. Dadurch reduziert sich die Vibration z. B. am hinteren Handgriff auf Werte unter dem EN 60745 Auslösewert (2,5 m/s²) bis auf 1,9 m/s² ! Das Resultat: Der UVA 115 E überträgt mit Abstand am wenigsten Vibrationen auf Hände und Arme.

Beschreibung

Wenn auch Kunststoff oder Lack-Oberflächen behandelt werden sollen, kann die Drehzahl über die elektronische Einstellung mit Rastfunktion angepasst werden. Hierdurch wird Hitze und anschließendes Verkleben des Schleifpapiers vermieden.

Der MAFELL-Motor ist mit einem neuen Anker versehen, der mit der neu entwickelten Schleifplattenaufnahme speziell für die Anforderungen des UVA 115 E konstruiert wurden. Die Staubabdichtung des Schwingschleifers ist äußerst effektiv und fördert eine hohe Lebensdauer.

Softgriepinlagen erhöhen die Griffigkeit des UVA 115 E. Das fördert ermüdungsfreies Arbeiten und bringt mehr Sicherheit.

Der Anschluss an ein Absauggerät erfolgt über einen Standardanschluss mit Durchmesser 35 mm.

Sonderzubehör / Werkzeuge

Universal Filter Beutel UFB-1

Schutzauflage 115 x 230 mm

Schutzauflage Delta 105

Schleifgitter Abranet© P 100; 40 Stück
+ Schutzauflage UVA-SA 10
P 100; 40 Stück

Schleifgitter Abranet© HD P 60; 20
Stück + Schutzauflage UVA-SA 10
HD P 60; 20 Stück

Schleifgitter Abranet© P 80; 35 Stück
+ Schutzauflage UVA-SA 10
P 80; 35 Stück

Schleifgitter Abranet© P 120; 40 Stück
+ Schutzauflage UVA-SA 10
Schleifgitter Abranet©

Schleifgitter Abranet© P 150; 40 Stück
+ Schutzauflage UVA-SA 10
P 150; 40 Stück

Schleifgitter Abranet© P 180; 40 Stück
+ Schutzauflage UVA-SA 10
P 180; 40 Stück

Schleifgitter Abranet© P 240; 40 Stück
+ Schutzauflage UVA-SA 10
P 240; 40 Stück

Schleifgitter Abranet© P 320; 40 Stück
+ Schutzauflage UVA-SA 10
P 320; 40 Stück

Schleifgitter Abranet© Set Delta 105; 3
x P 80 / 3 x P 120 / 3 x P 180
Set Delta 105; 3 x P80 / 3 x P 120 / 3 x P180