

Artikelnummer: 133984

Kurzbeschreibung: Lekbak, Type AW60-1 SR, verrijdbaar, grijs RAL7005

Langbeschreibung: Lekbak, Type AW60-1 SR, verrijdbaar:
[ul] opslag van max. 2 vaten a' 60- liter, ook met kleine containers te combineren opvangvolume: 61- l constructie van 3- mm plaatstaal draagvermogen 1000- kg/m² met verzinkt rooster met 2 zwenk- en 2 bokwielen (polyamide), a[~]- 125- mm, beide zwenkwielen met blokkering bouwhoogte 125- mm duwbeugel afm.: b 500 x l 800 x h 415- mm gewicht: gelakt 39- kg / verzinkt: 42- kg[ul]

