



**Art.-Nr.: 150685**  
**CB-M12-15000-3GF/WM**  
**Verbindungsleitung**




Abbildung kann abweichen

## Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

## Technische Daten

<b>Anschluss</b>	
<b>Anschluss 1</b>	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	female
Werkstoff Griffkörper	TPU
Polzahl	3 -polig
Ausführung	axial
Betriebsstrom je Kontakt	4 A
Verriegelung	Verschraubung
<b>Anschluss 2</b>	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	male
Werkstoff Griffkörper	TPU
Polzahl	3 -polig
Ausführung	gewinkelt
Betriebsstrom je Kontakt	4 A
<b>Leitungseigenschaften</b>	
Anzahl Adern	3 St.
Aderquerschnitt	0,34 mm <sup>2</sup>
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Nein
Leitungsausführung	Verbindungsleitung
Leitungsdurchmesser (außen)	4,3 mm
Leitungslänge	15.000 mm
Werkstoff Adern	Kupfer
Werkstoff Mantel	PUR

### Mechanische Daten

<b>Umgebungsdaten</b>	
Umgebungstemperatur Betrieb, ortsfeste Verlegung	-25 ... 80 °C

<b>Klassifikation</b>	
Zolltarifnummer	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

## Elektrischer Anschluss

<b>Anschluss 1</b>	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12

## Art.-Nr.: 150685 – CB-M12-15000-3GF/WM – Verbindungsleitung

Anschluss 1	
Typ	female
Werkstoff Griffkörper	TPU
Polzahl	3 -polig
Kodierung	
Ausführung	axial
Betriebsstrom je Kontakt	4 A
Verriegelung	Verschraubung

Anschluss 2	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	male
Werkstoff Griffkörper	TPU
Polzahl	3 -polig
Kodierung	
Ausführung	gewinkelt
Betriebsstrom je Kontakt	4 A
Verriegelung	