



Descrizione

Rubinetti di scarico ECO dotati di attacco filettato largo da 22 mm per lo scarico controllato di liquidi da fusti e taniche, colore blu

- In polietilene infrangibile e inalterabile agli alimenti HDPE/LDPE, con attacco maschio per un tubo flessibile
- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Con filettatura larga da 22 mm, compatibilità con taniche a collo largo, flaconi e taniche per acqua PROFi
- Senza aerazione e senza guarnizione
- Resistenza massima a pressione 0,4 bar
- Resistenza a temperature da -20 °C a +70 °C
- Velocità di uscita > 1,5 litri/minuto
- Attacco maschio Ø esterno = 19 mm o 3/4" (zona di inserimento)

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	560100
GTIN	4007228560107
Tariffa doganale	39174000
Unità di imballaggio	5

Colore	blu
Peso (kg)	0,03

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	5
P x L x A (mm)	530 x 395 x 545

Peso lordo unità di imballaggio kg	0,75
------------------------------------	-------------

Pallet

P x L x A (mm)	0,0 x 0,0 x 0,0
----------------	------------------------

Peso (kg)	0,0
-----------	------------