

Rubinetto di scarico ECO con attacco filettato largo 22 mm Per taniche, colore blu























Descrizione

Rubinetti di scarico ECO dotati di attacco filettato largo da 22 mm per lo scarico controllato di liquidi da fusti e taniche, colore blu

- In polietilene infrangibile e inalterabile agli alimenti HDPE/LDPE, con attacco maschio per un tubo flessibile
- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- · Con filettatura larga da 22 mm, compatibilità con taniche a collo largo, flaconi e taniche per acqua PROFI
- Senza aerazione e senza guarnizione
- Resistenza massima a pressione 0,4 bar
- Resistenza a temperature da -20 °C a +70 °C
- Velocità di uscita > 1,5 litri/minuto
- Attacco maschio Ø esterno = 19 mm o 3/4" (zona di inserimento)

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	560100
GTIN	4007228560107
Tariffa doganale	39174000
Unità di imballaggio	5

Colore	blu
Peso (kg)	0,03

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	5
P x L x A (mm)	530 x 395 x 545

Peso lordo unità di imballaggio kg	0,75

Pallet

PxLxA(mm)	0,0 x 0,0 x 0,0	Peso (kg)	0,0