

**Artikelnummer:** 123830

**Kurzbeschreibung:** Anbau-Steckregal Orion Plus,  
B 1000 x T 600 x H 2000 mm

**Langbeschreibung:** Steckregal Orion Plus, Breite 1000 mm, Höhe 2000 mm, Tiefe 300 bis 600 mm: Dieses Steckregal Orion Plus ist 1000 mm breit und 2000 mm hoch. Ausgestattet mit 5 Fachböden, ist das Steckregal Orion Plus mit einer Tiefe von 300 bis 600 mm erhältlich. Das Steckregal Orion Plus ist als Grundelement oder als Anbauelement erhältlich, sodass Sie die Möglichkeit haben, das Steckregal jederzeit individuell zu vergrößern. Das verzinkte Steckregal Orion Plus ist besonders stabil und erlaubt eine einseitige Nutzung. Dabei ist das Steckregal mit fünf Fachböden ausgestattet, von denen jedes bei gleichmäßig verteilter Last bis zu 125 kg trägt. Die Böden sind auch im Abstand von 25 mm höhenverstellbar. Sollten Ihnen die 5 Fachböden nicht ausreichen, haben Sie die Möglichkeit passende Regalböden als Zubehör über unseren Shop zu erwerben. Das Steckregal Orion Plus ist in dieser Ausführung 1000 mm breit und 2000 mm hoch. Es steht Ihnen mit einer Tiefe von 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm zur Verfügung. Weitere Details: Ausführung verzinkt einseitige Nutzung Fachlast bis 125 kg Feldlast: 1600 kg Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar schnelle Steckmontage beliebig erweiterbar - auch nachträglich inkl. 5 Fachböden/Regalfeld Maße: B 1000 mm x H 2000 mm Tiefe: wahlweise 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm Außenmaße: Grundregal: Nennbreite + 60 mm Anbauregal: Nennbreite + 10 mm Boden: Bodentiefe + 35 mm Sicherheit: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen ein Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).



**EAN/GTIN:** 4250623762311