

**Artikelnummer:** 129764

**Kurzbeschreibung:** Stirnwandwagen, 1600 x 800 mm, Tragkraft 1.200 kg

**Langbeschreibung:** Stirnwandwagen, 1600 x 800 mm, Tragkraft 1.200 kg: Stahlrohr (a'Ëœ 33,7 x 2 mm) fest auf Grundrahmen geschwei sst.

Lenkrollen mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3.

Bockrollen (nicht drehbar) mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche und Wände aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL5010). Ladefläche: 1600 x 800 mm

990 mm

Au ssenma sse: 1720 x 800 mm

Ladeflächenhöhe: 285 mm

Schiebegriffhöhe:

Tragkraft: 1200 kg

Rad a'Ëœ: 200 mm

Eigengewicht: 56 kg

**EAN/GTIN:** 4250448501010

