

Cascoo Lenkrolle mit Total-Feststeller



Traglast 135 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser 160 mm, Nabe mit Schwenklager, Totalfeststeller, Felge aus Polypropylen, Befestigung mit Platte



Artikelnummer: 243345

Lenkrolle mit Total-Feststeller

- Traglast 135 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Durchmesser 160 mm
- Schraubloch Abstand 105x84/76 mm
- Nabe mit Schwenklager
- Totalfeststeller
- Felge aus Polypropylen
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte

Technische Details

| | | | |
|---------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| Fördertechnik | Rollen | Befestigungselement | Platte |
| Rollentyp | Transportgeräterollen | Material Gehäuse | Stahl |
| Bauform | Lenkrolle | Feststeller | Totalfeststeller |
| Traglast | 135 kg | Fadenschutz | nein |
| Bereifung | Vollgummi | Länge Nabe | 59 mm |
| Rad-Ø | 160 mm | Schraubloch Abstand | 105x84/76 mm |

| | | | |
|----------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Material Felge | Polypropylen | Oberfläche Gehäuse | galvanisch verzinkt |
| Radlager | Schwenklager | Gewicht | 2,47 kg |