

Gedore

**GEDORE TBN 2 G Knick-
Drehmomentschlüssel TBN
9x12 0,4-2 Nm**

Artikelnummer: 246864



GEDORE



Technische Details

Antriebstyp/Antrieb	Rechteckaufnahme	EPA-/ESD-Ausführung	ja
Werkzeugtyp	Schraubwerkzeug	Prüfzertifikat	DIN EN ISO 6789-2:2017
Auslösemechanik	Langwegauslösung	Zielgruppen	Automotive Industrie Feinmechanik Militär Maschinenbau
Präzision +/-	+/- 6 %	Gesamtlänge [mm]	133 mm

Antriebsaufnahme, Rechteck- 1000 V isoliert	9 x 12 mm nein	Entsorgungshinweise auf der Batt	nein
Skalentyp	ohne	Inhalt (Anzahl Stück)	1
Sicherung	Fangarretierung	Entsorgungshinweise auf Werkzeug	nein
Drehmoment (max.) [N·m]	2 N·m	Entsorgungshinweise in Bedienung	nein
Drehmoment (max.) [lbf·in]	18 lbf·in	Einsatzbereich	Montage Serienmontage Fertigung Qualitätskontroll e
Netto-Gewicht [kg]	0,11 kg	REACH Registrierung vorhanden	nein
VDE zertifiziert	nein	Drehmoment (min.) [N·m]	0,4 N·m
Anzugsrichtung	links und rechts	Festeinstellung	ja
Drehmoment (min.) [lbf·in]	3,6 lbf·in	Material	Stahlrohrkonstruktion