

Tropfenlampe 35x65mm, E14 14V 5W klar

Artikel-Nr. 43011



www.sh-licht.de

Lampenleistung:	5 W
Lampenspannung:	14 - 14 V
Lichtstrom:	25 lm
Socket:	E14
Ausführung:	klar
Farbe:	ohne
Durchmesser:	35 mm
Gesamtlänge:	65 mm
Krypton:	Nein
Kohlefaden:	Nein
Stoßfest:	Nein
Geeignet für Backofen:	Nein
Mit Vakuum:	Nein
Splitterschutz:	Nein
Energieeffizienzklasse:	C
Mittlere Nennlebensdauer:	1000 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Tropfenlampe 35x65mm Kugelformlampe, E14, klar - für Notbeleuchtung geeignet. Tropfenlampen sind kleiner als Allgebrauchslampen. Deshalb sind sie besonders für den Einsatz in Leuchten mit kleinen Leuchtengläsern bzw. Leuchtschirmen geeignet.

Energieeffizienzklasse: C
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 5.5
Schaltzyklen: 2500
Lebensdauer (h): 1000

Letzte Aktualisierung am: 16.06.2015 09:55:22

