

EAN: 4057304008740  
[static.hansa.com/5863017284](http://static.hansa.com/5863017284)



- Dusche
- Thermostat, Bluetooth® fähig, Batteriebetrieb
- Wandmontage
- Chrom/Grau
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Magnetventil, Signalleuchten, Batterie-Leer-Anzeige
- Kugelkopf-S-Anschlüsse
- Sicherheitsglas, Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	<b>12.0 l/min</b>
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	<b>3 bar</b>

### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +70°C</b>
Arbeitsdruck	<b>1-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G1/2</b>
Installationsabstand	<b>CC150± 15 mm</b>
Werkstoff	<b>Messing</b>

### Elektronische Eigenschaften




Batterie	<b>AA 1.5 V Lithium x 4</b>
ItemBluetoothVersion	<b>4.x</b>

### Vorschriften


EMC Directive	<b>C E 2014/53/EU</b>
EN Standard	<b>EN 1111, EN 15091</b>
Geräuschklasse	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>
Schutzklasse	<b>IP 55</b>

### Zulassungen und Deklarationen

UN38.3	<b>UN38-3 Energizer L91</b>
--------	-----------------------------



## Ersatzteile



### SP5863017284

	Name	Art.-Nr.
01	Temperatureinstellgriff	59914596
02	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
03	Schmutzfilter Rückflussverhinderer, (9/2018-)	59914727
03	Schmutzfilter Rückflussverhinderer	59913696
04	Deckplatte Grau	59914597
05	Batterie, 1.5 V AA Lithium	59914136
06	Kontrolleinheit, 6 V /Wellfit/Bluetooth	59914630
07	O-Ring, 25.07x2.62	59911479
08	Membrane	59914090
09	Magnetventil	59914091
10	Umsteller /Kartusche	59914183
11	Durchflussbegrenzer	59914632
12	Absperrgriff	59914599
N.I.	Adapter	03990100
N.I.	Verbinder, G1/2	59911491