

EAN: 4057304008733
static.hansa.com/5864217182



- Wanne & Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom/Weiss
- CASCADE® Strahlregler
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Drehumsteller, druckunabhängig, integrierter Umsteller mit Absperrung
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Kugelkopf-S-Anschlüsse
- Sicherheitsglas
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften




Durchfluss bei 3 bar **16.8 / 13.8 l/min**
 Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s **2.3 bar**

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Anschlussgröße **G1/2**
 Installationsabstand **CC150±15 mm**
 Projection **137 mm**
 Werkstoff **Messing**

Vorschriften

EN Standard **EN 1111**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822) Oras lab.**



Ersatzteile



SP5864217182

	Name	Art.-Nr.
01	Temperatureinstellgriff	59914596
02	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
03	Schmutzfilter Rückflussverhinderer	59913696
04	Deckplatte Weiss	59914601
05	O-Ring, 25.07x2.62	59911479
06	Luftsprudler, M24x1 D	59911829
07	Umsteller/Kartusche	59914183
08	Durchflussbegrenzer	59914635
09	Absperrgriff	59914599
N.I.	Verbinder, G1/2	59911491
N.I.	Adapter	03990100