

LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner LC, 2 m

Numéro d'article	21.08.2552	LEONI
Constructeur	LEONI	
Référence constructeur	21.08.2552	



Câble FO de grande qualité, assemblé avec des composants de grands fabricants.

- Câble Duplex avec fibre de type 50/125µm OM4
- Composition du câble: Manteau anti-halogène et résistant aux flammes, violet, fibre avec décharge de traction aramide
- Connecteurs E2000 de R&M (Reichle&DeMassari): connecteurs de précision avec faible atténuation de retour, fêrle céramique, noir
- Connecteurs LC Suhner: connecteurs SFF avec grande résistance mécanique, push-pull latched avec sécurité en cas de torsion, fêrle céramique, beige
- Remarque: Câble disponible en 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m et 20m, d'autres longueurs sur demande

Caractéristiques techniques

Constructeur	LEONI
Groupe de produits	Câble fibre optique
Types de produits	Câble Patch FO OM4
Couleur	violet
Longueur	2 m
Nombre de fibres	2
Type de câble	Câble Duplex
Câble extérieur	non

Diamètre de fibre	50/125µm OM4
Raccordement	E2000 (LSH) / LC
Type de connecteur face 1	E2000 (LSH)
Type de connecteur face 2	LC
Embout de soulagement en aramid	oui
Câble LSOH	oui
Résistance à la pression	400 N
Résistance à long terme (en N/cm ²)	200 N/dm
Hauteur du colis	40 mm
Largeur du colis	130 mm
Profondeur du colis	180 mm
Poids du paquet	0.038 kg