

## fetra chariot à plateaux

force 500 kg, avec 4 plateau(x),  
plateau longueur x largeur 1200 x  
800 mm, plateau(x) en bois, châssis  
avec finition époxy résistante aux  
chocs et aux rayures en RAL5007  
bleu brillant, avec bandage  
caoutchouc plein

Numéro d'article: 118847



**fetra**  
Transportgeräte



## fetra Chariot à plateaux

### force 500 kg










chariot à plateaux



- force 500 kg
- avec 4 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm
- plateau(x) en bois
- plateau(x) amovible
- rehausse 2 ridelles (tube d'acier)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes à frein, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage caoutchouc plein
- moyeu avec roulement à rouleaux
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

## Détails techniques







|                         |                           |                          |   |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---|
| appareil de manutention | chariot de manutention    | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes à frein |
| type de chariot         | chariot à plateaux        | pneumatique              | caoutchouc plein                              |
| rehausses               | 2 ridelles (tube d'acier) | Ø de roue                | 200 mm  |
| longueur de plateau     | 1200 mm                   | roulement                | roulement à rouleaux                          |
| largeur de plateau      | 800 mm                    | équipement roue          | roulettes pivotantes avec freins              |
| hauteur                 | 1800 mm                   | conducteur d'électricité | non   |
| nombre de plateaux      | 4 pièce                   | poignée                  | 1 pièce                                       |
| charge                  | 500 kg                    | rabattable               | non   |
| matériau plateau(x)     | bois                      | disposition des roues    | rectangulaire                                 |
| exécution plateau(x)    | amovible                  | surface                  | finition peinture époxy                       |
| matériau                | acier                     | couleur                  | bleu brillant // RAL5007                      |
| matériau de finition    | soudé                     | norme                    | EN 1757-3 (frein)                             |
| norme européenne        | non                       | garantie                 | 10 années                                     |
| alignement de niveaux   | droit                     | Poids                    | 100 kg  |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 119109 |   | tablette pour chariot à plateaux, longueur x largeur 1200 x 800 mm, en panneaux sandwich avec finition hêtre   |
| 119194 |  | roue, diamètre 200 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal   |
| 147905 |  | roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal  |
| 158760 |  | Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 200 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal   |
| 158816 |  | support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm  |
| 225609 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant       |
| 225611 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant  |
| 225613 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant |
| 225614 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant  |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 225615 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant |
| 309745 |  | roue, avec bandage polyamide, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal  |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 208490 |    | table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables |
| 215911 |    | caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm   |
| 221143 |    | gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9  |
| 221309 |   | gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique   |
| 505112 |  | peinture de marquage pour atelier, couleur standard, en RAL1003 jaune de sécurité, capacité 5 l  |
| 505133 |  | ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm  |
| 510925 |  | transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm  |
| 528958 |  | organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 554 mm, plateau(x) en plastique coloris gris   |