

Rollcart chariot à plateaux

force 500 kg, avec 1 plateau(x),
plateau longueur x largeur 850 x 500
mm, plateau(x) en bois, châssis avec
 finition époxy résistante aux chocs et
 aux rayures en RAL5010 bleu
 gentiane, avec bandage TPE



Numéro d'article: 158060

Rollcart Chariot à plateaux

force 500 kg

chariot à plateaux






- force 500 kg
- avec 1 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 850 x 500 mm
- plateau(x) en bois
- barre de poussée horizontale
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier soudée
- hauteur x longueur x largeur 920 x 1000 x 500 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- boîtier en acier
- roulettes pivotantes avec freins

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	conducteur d'électricité	non
type de chariot	chariot à étagères	poignée	1 pièce

charge	500 kg	Sens de la poignée	horizontal
longueur de plateau	850 mm	rabattable	non
largeur de plateau	500 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
nombre de plateaux	1 pièce	pneumatique	TPE
matériau plateau(x)	bois	matériau de boîtier	acier
Rebord de tableau	aucune	Ø de roue	200 mm
alignement de niveaux	droit	roulement	roulement rainuré à billes
hauteur	920 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
longueur	1000 mm	surface	finition peinture époxy
largeur	500 mm	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau	acier	Poids	32 kg

Accessoires

157958		frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 200 mm
158397		roulettes déflectrices pour chariot de manutention, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158404		barre de protection pour chariots à dossier, en plastique
158420		tableau, en bois, format portrait pour DIN A4
158421		tableau, en bois, format paysage pour DIN A4