


Vetter vestiaires pour équipement d'arrimage AG2000KF

hauteur x largeur x profondeur 1934 x 1890 x 900 mm, 12 double crochet, force 1000 kg, par crochet max. 75 kg, en acier avec laquage en RAL7035 gris clair



Numéro d'article: 213794

Vetter Vestiaires pour équip. d'arrimage AG2000KF






vestiaires pour équipement d'arrimage

- hauteur x largeur x profondeur 1934 x 1890 x 900 mm
- 12 double crochet
- force 1000 kg, par crochet max. 75 kg
- en acier avec laquage en RAL7035 gris clair
- soubassement 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins
- Produit livré démonté

Détails techniques

appareil de levage	équipement d'arrimage	profondeur	900 mm
équipement d'arrimage	vestiaires pour équipement d'arrimage	soubassement	4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins
charge	1000 kg	matériau	acier
force par crochet	75 kg	surface	laqué
crochet	12 pièce	couleur	gris clair // RAL7035
type de crochet	double crochet	livraison	démonté
hauteur	1934 mm	Poids	95 kg
largeur	1890 mm		

Cela s'adapte aussi ...

221159		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille unique
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm