

Cascao Roue encastrable



force 500 kg, avec bandage élastique, moyeu avec Double roulement à billes, diamètre 250 mm, longueur moyeu 60 mm, jante en aluminium



Numéro d'article: 243617

Roue encastrable

- force 500 kg
- avec bandage élastique
- moyeu avec Double roulement à billes
- diamètre 250 mm
- longueur moyeu 60 mm
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	aluminium
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	Double roulement à billes
modèle	Roue	frein	sans
charge	500 kg	pare-fils	non
pneumatique	élastique	longueur de moyeu	60 mm
Ø de roue	250 mm	Poids	2,21 kg

