

## chariot à plateaux en acier inoxydable

force 100 kg, avec 2 plateau(x),  
plateau longueur x largeur 825 x 500  
mm, plateau(x) en acier inoxydable  
avec bord de protection en acier  
inoxydable sur tout le pourtour, roues  
avec bandage TPE



**Numéro d'article: 272201**

chariot à plateaux en acier inoxydable

- force 100 kg
- avec 2 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 825 x 500 mm
- hauteur x longueur x largeur 940 x 910 x 590 mm
- plateau(x) en acier inoxydable avec bord de protection en acier inoxydable sur tout le pourtour
- structure en acier inoxydable
- 4 roulettes pivotantes, 2 roues avec freins
- Ø de roue 100 mm
- roues avec bandage TPE
- boîtier en acier
- moyeu avec Palier de pivotement avec double couronne rotative à billes
- boîtier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- disposition des roues rectangulaire
- selon ISO 9223
- frein selon EN 1757-3
- 5 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau boîtier (roue)	acier
type de chariot	chariot à étagères	équipement roue	2 roues avec freins
matériau	acier inoxydable	alignement de niveaux	droit
charge	100 kg	hauteur	940 mm
longueur de plateau	825 mm	longueur	910 mm
largeur de plateau	500 mm	largeur	590 mm
nombre de plateaux	2 pièce	poignée	2 pièce
Hauteur entre deux plateaux	470 mm	rabattable	non
matériau de plateforme	acier inoxydable	Équipement des roues	galvanisé
équipement de plateforme	bord de protect. en acier inoxydable	disposition des roues	rectangulaire
nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes	norme	EN 1757-3 (frein)
pneumatique	TPE	garantie	5 années
Ø de roue	100 mm	certification	selon ISO 9223
roulement	Palier de pivotement	Poids	12,6 kg

## Cela s'adapte aussi ...

219586		kit de tasses à cappuccino, kit comprenant : 2 verres sans anses, en verre calorifuge, capacité par tasse 250 ml
219597		kit de tasses à espresso, kit comprenant : 2 tasses, 2 supports, en céramique mat en beige clair, capacité par tasse 50 ml
222830		essuie-tout, en Tissue avec surface gaufrée, 2 couches, feuille longueur x largeur 240 x 230 mm