

MUNK

diabie de sécurité

SafeCaddy® "Brandschutz"

force 47,8 kg, roues avec bandage polyuréthane, hauteur x largeur x profondeur 1147 x 570 x 636 mm, structure en aluminium, vissé, châssis anodisé en rouge, avec nacelle de sécurité

Numéro d'article: 273522



diabie de sécurité

- convient pour la protection contre l'incendie et les catastrophes
- force 47,8 kg
- hauteur x largeur x profondeur 1147 x 570 x 636 mm
- structure en aluminium, vissé
- châssis anodisé en rouge
- protection de la charge avec sangles d'arrimage intégrées
- équipé de avec 2 boîtes de rangement et caisse en aluminium
- avec nacelle de sécurité
- avec poignée étrier avec revêtement caoutchouc
- roues avec bandage polyuréthane
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- 4 pieds d'appui
- volume de livraison : sans chargement
- Produit livré livré monté



- 15 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	diabie de manutention	Diamètre de roue	260 mm
type de diabie de manutention	diabie de sécurité	poignée de sécurité	poignée étrier avec revêtement caoutchouc
convient pour (secteurs)	la protection contre l'incendie et les catastrophes	soubassement	4 pieds d'appui
charge	47,8 kg	équipement diabie	2 boîtes de rangement, caisse alu
matériau	aluminium	équipement de sécurité	nacelle de sécurité
matériau de finition	vissé	modèle	
surface	anodisé	hauteur	1147 mm
couleur	rouge	largeur	570 mm
rabattable	non	profondeur	636 mm
protection de la charge	sangles d'arrimage intégrées	garantie	15 années
patins pour escaliers	non	livraison	livré monté
pneumatique	polyuréthane	volume de livraison	sans chargement
roulement	roulement à rouleaux	Poids	32,2 kg

Cela s'adapte aussi ...

142419		contenu de rechange pour mallette de secours, selon Önorm Z 1020 type 1
242426		Sac à dos de sauvetage, remplissage selon DIN 13157 et remplissage spécial premiers secours, Sac à dos en Cordura coloris rouge, hauteur x longueur x largeur 180 x 450 x 270 mm
244351		Station de premiers secours, pour montage mural, kit comprenant : Mallette de premiers secours, distributeur de pansements, station lave-yeux, registre des accidents et guide de premiers secours, remplissage : selon DIN 13157, hauteur x largeur x profondeur 800 x 600 x 150 mm
509033		boîte pour couverture antifeu avec couverture, pour départ de feu, hauteur x largeur x profondeur 313 x 308 x 159 mm, boîtier en acier, plafond en tissu de verre
523534		rouleau de papier pour divan d'examen et de repos, longueur x largeur 50 m x 500 mm
524220		armoire murale pour défibrillateur, remplissage : sans contenu, hauteur x largeur x profondeur 400 x 400 x 220 mm, verrouillable avec serrure porte-cadenas, structure en acier, soudé, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL3000 rouge vif, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL3000 rouge vif
529190		toile de sauvetage, conformément à DIN EN 1865, en non-fissé en rouge, longueur x largeur 2000 x 700 mm, charge max. 250 kg
552845		panneau de signalisation de premiers secours, premiers secours, étiquette, en film plastique, surface à longue postluminescence, hauteur x largeur 150 x 150 mm

