

Rollcart chariot à plateaux

force 200 kg, avec 3 plateau(x),
plateau longueur x largeur 810 x 610
mm, plateforme en acier, avec
cadre en cornières, 2 tablettes
inclinées, avec vide, Dimensions
adaptées au bac norme Europe,
châssis avec finition époxy résistante
aux chocs et aux rayures en RAL5010
bleu gentiane, avec bandage TPE



Numéro d'article: 402066

Rollcart Chariot à plateaux

pour bacs norme Europe

chariot à plateaux

- force 200 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 810 x 610 mm
- plateforme en acier, avec cadre en cornières
- 2 tablettes inclinées
- avec vide
- Dimensions adaptées au bac norme Europe
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- hauteur x longueur x largeur 1350 x 620 x 870 mm
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- 2 roulettes pivotantes avec freins
- disposition des roues rectangulaire
- 5 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	pneumatique	TPE
type de chariot	chariot à plateaux	Ø de roue	125 mm
charge	200 kg	roulement	roulement rainuré à billes
norme européenne	oui	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
longueur de plateau	810 mm	conducteur d'électricité	non
largeur de plateau	610 mm	matériau	acier
nombre de plateaux	3 pièce	matériau de finition	soudé
alignement de niveaux	droit	rehausses	aucune
hauteur	1350 mm	équipement chariot	vide
longueur	620 mm	rabattable	non
largeur	870 mm	disposition des roues	rectangulaire
type de niveau	ouvert	surface	finition peinture époxy
matériau de plateforme	acier	couleur	bleu gentiane // RAL5010
équipement de plateforme	cadre en cornières	garantie	5 années
exécution de plateforme	2 tablettes inclinées	Poids	38 kg
nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes		

Cela s'adapte aussi ...

208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
505112		peinture de marquage pour atelier, couleur standard, en RAL1003 jaune de sécurité, capacité 5 l
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm

528958



organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 554 mm,
plateau(x) en plastique coloris gris