

## BS-ROLLEN roulette fixe

force 200 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 150 x 40 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 129 x 106 mm

Numéro d'article: 524882



BS ROLLEN®



## BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

### Roulette fixe

roulette fixe

- force 200 kg
- avec bandage plastique
- incassable
- diamètre x largeur 150 x 40 mm
- moyeu longueur x Ø 50 x 20 mm
- espacement des trous des vis 105x80 mm, Ø trou des vis 11 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier inoxydable mat
- fixation avec panneau, longueur x largeur 129 x 106 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	pare-fils	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	hauteur totale	150 mm
modèle	roulette fixe	longueur de moyeu	50 mm
charge	200 kg	trou de moyeu	20 mm
pneumatique	plastique	largeur de roue	40 mm

Ø de roue	150 mm	propriété surface de roulement	incassable
matériau de jante	plastique	longueur de plaque	129 mm
roulement	palier lisse	largeur de plaque	106 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier	distance trou de vis	105x80 mm
élément de fixation	panneau	Ø de trou de vis	11 mm
conducteur d'électricité	non	surface de boîtier	mat
matériau de boîtier	acier inoxydable	Poids	0,91 kg
frein	sans		

## Accessoires

524884



roue, force 200 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 150 x 40 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique