



Vakuumsauger VASB-55-1/4-SI-B

Teilenummer: 1373812

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Sauger	20 mm
Nennweite	4 mm
Sauger-Durchmesser	55 mm
Sauger-Volumen	30,4 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar
Nennbetriebsdruck	-0,7 bar
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-40 ... 200 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	110 N
Produktgewicht	29 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	G1/4
Farbe	transparent
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Sauger	VMQ (Silikon)