



## Transportmiddelen

# Product data sheet

Art nr.: 2392 Eurobakkenwagens



Stalen buis- en profielstaal constructie, gepoedercoat blauw RAL 5007. Schroefconstructie. Etages variabel inschroefbaar, in een raster van 50 mm, neiging bij schuine stand 15° of 30°. Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 80 kg. Met 6 eurobakken 600 x 400 x 145 mm. 4 Zwenkwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

## Technische details:



<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	250
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	820
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	610
<b>Etagehoogten (mm)</b>	238, 538, 838
<b>Draagvermogen etage (kg)</b>	80
<b>Totale lengte (mm)</b>	935
<b>Totale breedte (mm)</b>	666
<b>Totale hoogte (mm)</b>	1101
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	125 x 32
<b>Gewicht (kg)</b>	53
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976023922