



## Deckplate Anti-Static

Robuste zweilagige Anti-Ermüdungsmatte für statisch empfindliche Arbeitsplätze.



- Robuste Anti-Ermüdungsmatte für statisch empfindliche Arbeitsplätze.
- Die leitfähige Mittelschicht schützt Arbeiter und Komponenten.
- Die Oberfläche mit Rautenprofil ist attraktiv und rutschfest.
- Die Oberfläche ist resistent gegen viele Industriechemikalien.
- Erdung über 10-mm-Stecker, der an der Matte befestigt ist.
- Zur Reduzierung des Stolperrisikos standardmäßig mit abgeschrägten Kanten.
- Geprüft gemäß den Widerstandsanforderungen der EN14041.
- Rv:  $9.8 \times 10^7 \Omega$



### Artikel

Artikel Nummer	Größe	Farbe	Gewicht
DPS010609	0,6 m x 0,9 m	Schwarz	4,8 kg
DPS010915	0,9 m x 1,5 m	Schwarz	12 kg
DPS010005	0,9 m x 18,3 m	Schwarz	108 kg
DPS010005C	0,9 m x pro Laufmeter	Schwarz	8 kg
DPS010007	1,2 m x 18,3 m	Schwarz	166 kg
DPS010007C	1,2 m x pro Laufmeter	Schwarz	9 kg

### Technische Spezifikation

<b>Material</b>	Vinyl-Oberfläche mit Unterseite aus PVC-Schaum (Fusion bonded, nicht geklebt)
<b>Oberseite</b>	Rautenprofil
<b>Materialstärke</b>	14 mm
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	0°C bis +60°C
<b>Chemikalienbeständigkeit</b>	Die Oberfläche aus PVC bietet beschränkte Beständigkeit gegen Chemikalien und Öle.
<b>Witterungsbeständigkeit</b>	Geeignet für trockene Innenbereiche
<b>Herkunftsland</b>	China