

Termékinformációk

35 12 115 ESD

Elektronikai markoló fogó ESD

DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5



- Precíziós fogók a legfinomabb szerelőmunkákhoz, például az elektronikában és finommechanikában
- Megragadáshoz, tartáshoz és hajlításhoz
- Kivitel villamosan levezető - disszipációs
- átdugott precíziós csukló
- Simára köszörült fogófelületek
- Az élek gondosan sorjáltlanítva
- Súrlódáscsökkentő kettősrugó a sima és egyenletes nyitáshoz
- A fényezés egy finom olajfilmmel jó rozsdá elleni védelmet biztosít - nem okoz zavart leváló krómdarabkákkal az áramkörökben.
- Fogantyúk kétszínű több részből álló fekete/szürke bevonattal
- Lapos, széles pofák
- Golyóscsapágy-krómacél, olajban edzett



Altalános	
Cikkszám	35 12 115 ESD
EAN	4003773024835
Fej	tükrösített
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	70 g
Méret	115 x 68 x 17 mm
Szabvány	DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5

Műszaki jellemzők	
Pofa hossza (B)	22,5 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (D)	6,5 mm
Csúcs szélessége (E)	2,0 mm
Tip Thickness (F)	4,0 mm
Fejszélesség (A)	11,0 mm
ESD	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

