

Termékinformációk

37 13 125

Markoló fogó

Finommechanikához

DIN ISO 9655

- Precíziós fogók a legfinomabb szerelőmunkákhoz, például az elektronikában és finommechanikában
- Megragadáshoz, tartáshoz és hajlításhoz, valamint beszabályozáshoz
- Csúcsok precíziós köszörülésű
- Sima fogófelületek
- Az élek gondosan sorjáltlanítva
- Behelyezett csukló
- Lapos, széles pofák
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett



Általános

Cikkszám	37 13 125
EAN	4003773043638
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	71 g
Méret	125 x 53 x 11 mm
Szabvány	DIN ISO 9655

Műszaki jellemzők

Pofa vastagsága (illesztés) (D)	7,0 mm
Csúcs szélessége (E)	2,0 mm
Tip Thickness (F)	5,5 mm
Pofa hossza (B)	27,0 mm
Fejszélesség (A)	12,5 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk