

Información sobre productos

46 11 A0

Alicate para arandelas

Para arandelas exteriores de ejes

DIN 5254 A

- Tipo sólido, forjado
- Puntas antideslizantes de gran estabilidad
- DIN 5254 A; puntas rectas
- Cuerpo de alicates y puntas: acero al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite



MM Ø

Información general

Núm. de artículo	46 11 A0
EAN	4003773033950
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	85 g
Dimensiones	140 x 69 x 11 mm
Norma	DIN 5254 A
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad para arandelas exteriores	Ø 3 – 10 mm
Puntas (diámetro)	Ø 0,9 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.