

Termékinformációk

48 31 J0

Precíziós Seeger-gyűrű fogó

Furatokban lévő belső gyűrűkhöz
Túlfeszítés elleni védelemmel

DIN 5256 C



- Nagy terhelhetőség tartós használat során: akár 10-szeres élettartam az esztergált csúcsokhoz képest
- Behelyezett csúcsokkal a biztonságos munka érdekében
- Záráshatárolóval (ütközővel állítható be)
- Beállítás imbuszcsavar révén
- Sorozatgyártáshoz ideális, mivel hatékonyan elkerülhető a gyűrűk túlfeszítése
- Csavarozott csukló: a fogó igen pontos, hézagmentes járása
- Csúszásgátló műanyag bevonat a markolaton
- DIN 5256 C: egyenes hegyek
- Terpesztés-határolással DIN 472 szabvány szerinti szabványos szereléshez
- A beállítható ütközőcsavar megakadályozza a gyűrűk túlnyújtását
- Behelyezett csúcsok: rugóacél-huzal, húzott
- Fogóttest: króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett



Altalános

Cikkszám	48 31 J0
EAN	4003773079552
Fogó	szürkére foszfátzott
Fogantyúk	csúszásgátló műanyaggal bevonva
Súly	105 g
Méret	140 x 52 x 11 mm
Szabvány	DIN 5256 C

Műszaki jellemzők

Kapacitás Ø furatátmérőhöz	Ø 8 – 13 mm
Csúcsok (átmérő)	Ø 0,9 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

