

## Broszura informacyjna

# 95 26 165

### Nożyce do kabli Ze sprężyną rozwierającą

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

- Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych, jedno- i wielożyłowych
- Czyste i gładkie cięcie bez miażdżenia i deformacji
- Nie nadaje się do cięcia przewodów stalowych i przewodów miedzianych ciągnionych na zimno
- Precyzyjnie wykończone, hartowane ostrza
- Łatwe cięcie nawet jedną ręką
- Bezpieczny profil rękojeści
- Złącze skręcane z możliwością regulacji, samoblokujące
- Sprężyna rozwierająca umiejscowiona wewnątrz złącza, dzięki czemu jest zabezpieczona przed zabrudzeniem oraz przypadkowym wypadaniem
- Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości, kuta, hartowana olejowo

#### Ogólna

Nr art.	95 26 165
EAN	4003773069980
Nożyczki	chromowane
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane wg VDE
Waga	275 g
Wymiary	165 x 63 x 26 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

#### Atrybuty techniczne

Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	50 mm <sup>2</sup>
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	Ø 15 mm
AWG	1 / 0
izolowane wg VDE	tak

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*



Cięcie za pomocą nożyc do kabli: łatwe, czyste cięcie bez deformacji kabla



95 26 165: mechanizm blokujący zapobiega otwarciu szczypiec ze sprężyna rozwierającą wewnątrz złącza

