

Productinformatie

97 55 04

Zelfinstellende krimp tang voor adereindhulzen

Met zij-invoering



- Geringere grijpwiidte
- Vierkant-persen nu bijkomend ook voor adereindhulzen tot 16 mm²
- Vierkant-persen voor optimale contactvlakken in de klemaansluiting
- Past vooral voor alle Twin-adereindhulzen tot 2 x 4 mm² of 2 x AWG 12
- Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4
- Zelfinstellende aanpassing aan de gewenste grootte van de adereindhul
- Constante, hoge krimpkwaliteit door dwangsluiting (ontgrendelbaar)
- Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
- Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken
- Hoog bedieningscomfort dankzij de handvriendelijke constructie en het geringe gewicht
- Chroomvanadium-elektrostaal van speciale kwaliteit, in olie gehard

Algemeen

Artikel-nr.	97 55 04
EAN	4003773084853
Tang	verchroomd
Kop	verchroomd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	459 g
Afmetingen	180 x 77 x 21 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Toepassing	adereindhulzen
Capaciteit vierkante millimeter	0,08 — 10 / 16 mm ²
Aantal krimpprofielen	1
AWG	28 — 6

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



