

## stumpf werkplaatskast MovaFlex-1

hoogte x breedte x diepte 900 x 500 x 500 mm, 2 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met draaigreep-cilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 142811



## stumpf Draaideurkast MovaFlex-1

werkplaatskast





- hoogte x breedte x diepte 900 x 500 x 500 mm
- draagvermogen per niveau 80 kg
- Van plaatstaal
- 2 niveau(s) met Stalen bodem
- openslaande deur
- zeer stabiele deuren door kokerprofiel aan de binnenzijde
- opening via draaigreep
- afsluitbaar met draaigreep-cilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- 5 jaar garantie

### Technische details

meubeltype	kast	oppervlak romp	m. poedercoating
type kast	werkplaatskast	oppervlak front	m. poedercoating
plaats van toepassing	binnen	afsluitbaar	ja
type deur	openslaande deur	sluitsysteem	klinksluiting

hoogte	900 mm	materiaal	plaatstaal
breedte	500 mm	stabiliteit/versteving/schoren	deuren met kokerprofiel aan de binnenzijde
diepte	500 mm	oppervlak legborden	verzinkt
kast uitrusting	legborden	scheidingswand	nee
legborden / schappen aantal	2 stuks	greep	draaigreep
legbord-/niveautype	Stalen bodem	verrijdbaar	nee
draagvermogen legbord	80 kg	garantie	5 jaar
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	gewicht	30 kg
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035		

## Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, Van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
974176		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood