

handtrekwagen

draagvermogen 200 kg, laadvlak
lengte x breedte 600 x 400 mm,
opbouw kunststof bak, met 1 bak,
constructie van staal (gelast) met
slijtvaste kunststof coating in RAL5010
gentiaanblauw, 2 wielen, met
polyurethaan-banden



Artikelnummer: 157827

Handtrekwagen

Draagvermogen 200 kg

handtrekwagen

- draagvermogen 200 kg
- laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm
- opbouw kunststof bak
- met 1 bak
- constructie van staal (gelast) met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw
- hoogte x lengte x breedte 660 x 1270 x 625 mm
- 2 wielen
- wiel Ø 260 mm
- met polyurethaan-banden

Technische details

transporttoestel	dolly	hoogte	660 mm
type wagen	handtrekwagen	lengte	1270 mm
draagvermogen	200 kg	breedte	625 mm
constructies	kunststof bak	stuurstang	ja
lengte laadvlak	600 mm	euronorm	ja
breedte laadvlak	400 mm	wagen uitrusting	1 bak
materiaal onderstel	staal	wielen aantal/soort	2 wielen

oppervlak onderstel	kunststof coating	banden	polyurethaan
kleur	gentiaanblauw // RAL5010	wiel-Ø	260 mm
materiaal verwerking	gelast	gewicht	15 kg