

Bauer sneeuwschuiver

Werkbreedte 1800 mm,
afschroefbare schraaplijst van
rubber, bord tweevoudig links en
rechts verstelbaar, gelakt in RAL2000
geeloranje



Artikelnummer: 202052



Bauer Sneeuwschuiver

Geluidsarm en vloerbesparend dankzij de rubberschraper





sneeuwschuiver

- Werkbreedte 1800 mm
- afschroefbare schraaplijst van rubber
- bord tweevoudig links en rechts verstelbaar
- passend voor vorkdiameter 150x50 mm
- van staal, gewalst
- gelakt in RAL2000 geeloranje

Technische details

| | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| buitenopstelling | winterdienst | materiaal schuurlijst | rubber |
| winterdienst | sneeuwschuiver | bord verstelling | tweevoudig links en rechts |
| materiaal | staal | vorkdwarsdoorsnede | 150x50 mm |
| materiaal verwerking | gewalst | oppervlak | gelakt |
| werkbreedte | 1800 mm | kleur | geeloranje // RAL2000 |
| beleg | rubberen schuurlijst | gewicht | 183 kg |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 142913 |  | strooigoedbak, inhoud 210 l, hoogte x lengte x breedte 775 x 790 x 605 mm, van hogedruk polyethyleen, bak grijs, deksel oranje, wanden gesloten, onderbouw voeten |
| 369022 |  | container, inhoud 80 l, romp van polyethyleen in grijs, hoogte x breedte x diepte 930 x 445 x 520 mm, deksel van polyethyleen in grijs, compleet omklapbaar, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen |
| 527157 |  | handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel |
| 530286 |  | sneeuwschep, steekplaat van GVK (glasvezelversterkt kunststof), bezem met aluminium rand |