

Thurmetall systeemstelling - grondveld Modul 4

hoogte x breedte x diepte 2100 x 1005 x 695 mm, vaklast 75 kg, 4 niveau(s) met Stalen bodem, waarvan 2 uittrekbaar, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met slag- en krasvaste poedercoating in antraciet, niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in duifgrijs



THURMETALL

5 YEARS WARRANTY

Artikelnummer: 218332



Thurmetall Werkplaatsstelling Modul 4

modulair samen te stellen

systeemstelling - grondveld




- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 2100 x 1005 x 695 mm
- vaklast 75 kg
- 4 niveau(s) met Stalen bodem, waarvan 2 uittrekbaar
- vakhoogtes zijn afhankelijk van het doel en uw behoeften verstelbaar in stappen van 25 mm
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders met slag- en krasvaste poedercoating in antraciet
- niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in duifgrijs
- staander met vorksloffen
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden

bevestigd en geborgd

Technische details

meubeltype	stelling	gebruik	eenzijdig
stellingtype	systeemstelling	stelling uitrusting	legborden, uittreklegborden
stellingsysteem	schroefsysteem	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingveld	grondveld	oppervlak legbord	m. poedercoating
materiaal	staal	oppervlak standaard	m. poedercoating
hoogte	2100 mm	onderbouw	vorksloffen
breedte	1005 mm	kleur bodem	duifgrijs
diepte	695 mm	kleur standaard	antraciet
vaklast	75 kg	kleur uitvoering	antraciet/duifgrijs
legborden / schappen aantal	4 stuks	garantie	5 jaar
uittrekbare legborden	2 stuks	gewicht	190 kg
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm		

Gerelateerde Producten

218346		dubbele vleugeldeur, in antraciet, hoogte x breedte 1000 x 1005 mm
218350		dubbele openslaande deur met venster, in antraciet, hoogte x breedte 1000 x 1005 mm
218352		sokkelpaneel, hoogte x breedte 100 x 1005 mm, voor kastbreedte 1005 mm, van staal in zwart