

Scangrip acculamp UNIFORM

1 lamp COB-led, met USB-kabel

Artikelnummer: 219548



Scangrip LED-werklamp UNIFORM met spotlicht

acculamp

- lengte x breedte x diepte 121 x 59 x 13 mm
- 1 lamp COB-led
- energie-efficiëntieklasse A
- brandduur 6 h
- oplaadtijd 3 h
- display digitaal, met batterij-indicatie
- met USB-kabel
- Compatibel met lithium-ionen
- temperatuurbestendig van -10 °C tot +40 °C
- beschermingsklasse IP65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
- 3 jaar garantie

gereedschapstype	accessoire	oplaadtijd	3 h
type lamp	COB-led	kabellengte	1 m
lampen aantal	1 stuks	weergave	digitaal, met batterij-indicatie
energie-efficiëntieklasse	A	lengte	121 mm
brandduur	6 h	breedte	59 mm
lichtstroom	200	diepte	13 mm
lichtstroom spot	75	temperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
spanningsverzorging	USB-kabel	ip beschermingsklasse	65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
accutype	lithium-ionen	garantie	3 jaar
vermogen accu	1600 Ah	gewicht	0,14 kg