

draaibare schaarheftafel

PalletPal 360

draagvermogen 2000 kg,
draaiplatform, platform diameter
1108 mm, enkelvoudige schaar van
staal, met pneumatische
compensatie



Artikelnummer: 223067

Draaibare schaarheftafel PalletPal 360

veilig werken in elke palletpositie





draaibare schaarheftafel

- draagvermogen 2000 kg
- draaiplatform
- platform diameter 1108 mm
- van staal in geel
- enkelvoudige schaar van staal
- torsiestijve staalconstructie
- met pneumatische compensatie
- gewicht 210 kg

Technische details

hijswerktuig	heftafel	kleur platform	geel
heftafeltype	draaibare schaarheftafel	scharen uitvoering	enkelvoudige schaar
draagvermogen	2000 kg	materiaal	staal
diameter platform	1108 mm	kleur schaar	rood
hefhoogte (min.)	241 mm	wiegfunctie	nee
hefhoogte (max.)	711 mm	compensatie uitvoering	pneumatisch
platformtype	draaiplatform	gewicht	210 kg
materiaal platform	staal		

Gerelateerde Producten

223068		onderwagen, voor schaarheftafel
223069		stelvoeten, voor schaarheftafel
223070		vouwbalg, voor schaarheftafel
223074		trede, voor schaarheftafel