

## PE-kiepwagen

hoogte x lengte x breedte 1095 x 1586 x 1173 mm, inhoud 1 m<sup>3</sup>, draagvermogen 250 kg, in grijs, onderbouw Wielen



Artikelnummer: 236097

### PE-kiepwagen

- hoogte x lengte x breedte 1095 x 1586 x 1173 mm
- hoogte stortkant 670 mm
- inhoud 1 m<sup>3</sup>
- draagvermogen 250 kg
- Kantelfunctie handmatig met wielas
- wanden gesloten
- van polyethyleen, vloeistofdicht
- in grijs
- onderbouw Wielen
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met polyamide-banden
- gewicht 71 kg

### Technische details

baktype	kiepbak	kantelfunctie	handmatig
inhoud	1 m <sup>3</sup>	gelijkvloerse leging	ja
hoogte	1095 mm	onderbouw	Wielen
lengte	1586 mm	kleur	grijs
breedte	1173 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen

draagvermogen	250 kg	banden	polyamide
hoogte storkant	670 mm	wiel-Ø	200 mm
materiaal	polyethyleen	wieluitrusting	wielen met rem
eigenschap materiaal	vloeistofdicht	gewicht	71 kg
wandconstructie	gesloten		