

miroirs panoramiques

PRIX

diamètre 1000 mm, Visibilité maximale 20 m, champ de vision 360 °, miroir en Polymir®, sans cadre



Numéro d'article: 239842

miroirs panoramiques

- convient pour pour contrôle visuel dans deux directions (miroir à deux faces)
- convient pour le intérieur
- diamètre 1000 mm
- Visibilité maximale 20 m
- champ de vision 360 °
- miroir en Polymir®, sans cadre
- 5 années de garantie

Détails techniques

sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	diamètre	1000 mm
équipement de sécurité	miroir	champ de vision	360 °
type de miroir	miroirs panoramiques	distance max.	20 m
lieu d'utilisation	intérieur	Propriété du miroir	sans cadre
convient pour (application)	contrôle visuel dans deux directions	garantie	5 années
matériau de miroir	Polymir®	Poids	6 kg

Cela s'adapte aussi ...

239208		<p>ruban magnétique, avec face avant autocollante, bande longueur x largeur 10 m x 60 mm, 1 mm épaisse, en blanc, avec 40 g/cm² force d'adhérence</p>
239220		<p>horloge murale, radiohorloge, disque gradué en rouge avec cadran à traits, affichage analogique, diamètre 305 mm, boîtier en plastique en rouge, alimentation électrique par pile 1x1,5 V (AA)</p>
239724		<p>bac gerbable, hauteur x longueur x largeur 220 x 600 x 400 mm, En polypropylène (100 % matériau recyclé) coloris gris, Parois plein avec ouverture de prise sur la face avant, fond plein</p>