

Hymer échafaudage roulant 8773

hauteur de portée 4,4 m, hauteur d'échafaudage 3,64 m, 1 mezzanine(s) mod., avec trappe de passage, hauteur 2,4 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 2450 x 1300 mm, échafaudage en aluminium

Numéro d'article: 239944



HYMER



échafaudage roulant

- hauteur de portée 4,4 m
- hauteur d'échafaudage 3,64 m
- 1 mezzanine(s) mod., avec trappe de passage
- hauteur 2,4 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 2450 x 1300 mm
- 2 x 8/2 x 4 échelons
- avec mezzanine modulaire antidérapante et crochet de sécurité manuel pour un montage et un démontage sûrs
- application sûre grâce à rambarde périphérique
- rehausse avec décalage en hauteur possible
- avec 4 roulettes pivotantes à hauteur réglable
- échafaudage en aluminium
- charge max. 150 kg/m²
- rehausse rapide grâce à des fermetures à clic
- groupe d'échafaudages 2
- selon DIN EN 1004
- 10 années de garantie

- poids 130 kg

Détails techniques

| | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
| technique de montée | échafaudage | équipement de sécurité échafauda | rambarde périphérique |
| type d'échafaudage | échafaudage roulant | Capacité de charge de la surface | 150 kg/m ² |
| matériau échafaudage | aluminium | équipement échafaudage | mezzanine modulaire antidérapante, crochet de sécurité |
| Hauteur d'échafaudage | 3,64 m | groupe d'échafaudage | 2 |
| hauteur | 2,4 m | fonction échafaudage | rehausse avec décalage en hauteur possible |
| Hauteur d'accès | 4,4 m | Mode de montage | rapide grâce à des fermetures à clic |
| nombre de mezzanines modulaires | 1 | rabattable | non |
| largeur de mezzanine modulaire | 2450 mm | norme | selon DIN EN 1004 |
| passages | 1 trappe de passage | roulant | oui |
| profondeur de mezzanine modulair | 1300 mm | rambardes | oui |
| nombre d'échelons | 2 x 8/2 x 4 | garantie | 10 années |
| soubassement | 4 roulettes pivotantes à hauteur réglable | Poids | 130 kg |