

BS-ROLLEN

wiel

draagvermogen 1300 kg, banden polyurethaan, diameter x breedte 250 x 50 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 60 x 25 mm, velg van gietijzer

Artikelnummer: 502896



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Zwaarlastwiel

Wiel

wiel

- draagvermogen 1300 kg
- banden polyurethaan
- diameter x breedte 250 x 50 mm
- naaf met kogellager
- naaf lengte x Ø 60 x 25 mm
- velg van gietijzer
- velg zonder draadvangkappen

Technische details

| | | | |
|-------------------|---------------|-------------------------|--|
| transporttechniek | wielen | geschikt voor vloertype | glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen |
| roltype | zwaarlastwiel | elektrisch geleidend | nee |
| bouwmodel | wiel | rem | zonder |
| draagvermogen | 1300 kg | draadvangkappen | nee |
| banden | polyurethaan | naaflengte | 60 mm |
| wiel-Ø | 250 mm | naafboorgat | 25 mm |
| materiaal velg | gietijzer | wielbreedte | 50 mm |
| wiellager | kogellager | gewicht | 6,88 kg |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 400701 |  | Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen |
| 438985 |  | zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm |
| 763068 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken |