

C+P magazijnkast

hoogte x breedte x diepte 830 x 700 x 300 mm, 32 bakken van polypropyleen in rood en blauw, overzichtelijke onderdelenopslag op 5 niveaus met Stalen bodem en 32 bakken, afsluitbaar met Greepslot Ergo-Lock, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 502994



C+P Draaideurkast met Top-zichtbakken

magazijnkast





- hoogte x breedte x diepte 830 x 700 x 300 mm
- 32 bakken van polypropyleen in rood en blauw
- uitrusting 24 x H x B x D 75 x 103 x 160 mm, 8 x H x B x D 125 x 150 x 230 mm
- draagvermogen per niveau 50 kg
- constructie van plaatstaal, stevig gelast
- Stofdicht te sluiten via dubbele vleugel deur
- deuren met hoge stabiliteit door inwendig kokerprofiel
- overzichtelijke onderdelenopslag op 5 niveaus met Stalen bodem en 32 bakken
- Per 10 mm verstelbaar
- met verzonken greep

- afsluitbaar met Greepslot Ergo-Lock
- sluitmechanisme met 3 grendels
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- GS- en TÜV-getest
- 5 jaar garantie

Technische details

stabiliteit / versterking / vers	deuren met kokerprofiel aan de binnenzijde en randafwerking rondom	oppervlak romp	gemoffeld
meubeltype	kast	oppervlak front	gemoffeld
type kast	werkplaatskast	sluitsysteem	cilinderslot
type deur	dubbele vleugeldeur	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
hoogte	830 mm	materiaal	plaatstaal
breedte	700 mm	materiaal verwerking	gelast
diepte	300 mm	in hoogte verstelbaar legbord	10 mm
kast uitrusting	legborden, kisten	oppervlak legbord	verzinkt
legbord-/niveautype	Stalen bodem	afsluitbaar	ja
legborden / schappen aantal	5 stuks	scheidingswand	nee
draagvermogen legbord	50 kg	vergrendeling	driezijdig
zichtbakken aantal	32 stuks	greep	verzonken greep
aantal bakken x maat	24 x H x B x D 75 x 103 x 160 mm, 8 x H x B x D 125 x 150 x 230 mm	verrijdbaar	nee
materiaal kist	polypropyleen	garantie	5 jaar
kleur bak	rood en blauw	certificering	GS // TÜV
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	gewicht	31,51 kg
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035		

Gerelateerde Producten

383894		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 75 x 103 x 160 / 140 mm, van polypropyleen in blauw
383908		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 75 x 103 x 160 / 140 mm, van polypropyleen in geel
383919		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 75 x 103 x 160 / 140 mm, van polypropyleen in groen
383941		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 75 x 103 x 160 / 140 mm, van polypropyleen in rood

Dit past ook bij ...

114305		afvalbak, geschikt voor binnen en buiten, inhoud 120 l, hoogte x diameter 980 x 500 mm, legbord, romp van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7021 zwartgrijs
524171		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4-voetonderstel, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil