

## KERN

### hefwagen met weegsysteem

draagvermogen 2000 kg, vork  
lengte x breedte 1150 x 150 mm,  
zwenkwielen met rubber-banden,  
breedte x Ø 40 x 190 mm, vorkrollen  
tandem met polyurethaan-banden,  
breedte x Ø 70 x 85 mm, met  
snelheffunctie

Artikelnummer: 507316



**KERN**

**3 YEARS  
WARRANTY**



### KERN Palletwagen met weegschaal

#### Weegschaal en palletvrachtwagen in één

hefwagen met weegsysteem


- draagvermogen 2000 kg
- vork lengte x breedte 1150 x 150 mm
- draagbreedte 555 mm
- zwenkwielen met rubber-banden, breedte x Ø 40 x 190 mm
- vorkrollen tandem met polyurethaan-banden, breedte x Ø 70 x 85 mm
- hefhoogte 205 mm / verlaagde hoogte 85 mm
- vorken van staal gelakt in RAL9005 gitzwart
- frame van staal gelakt in RAL1028 meloengeel
- torsiestijve staalconstructie
- met Digitale weegschaal
- weegschaal met thermoprinter en lcd-display
- disselgreep voor de functies heffen - rijden - neerlaten
- dissel in zwart
- stuuruitslag 206 °
- met snelheffunctie

- lengte 1560 mm
- gewicht 123 kg
- 3 jaar garantie







## Technische details





hijswerktuig	hefwagen	heffunctie	snelheffunctie
hefwagentype	hefwagen met weegstelsel	lengte	1560 mm
draagvermogen	2000 kg	stuuruitslag	206 °
lengte vork	1150 mm	snelheffing	ja
vorkbreedte	150 mm	wiegfunctie	ja
draagbreedte	555 mm	type weegschaal	Digitale weegschaal
bediening heffing	handmatig/hydraulisch	weegbereik	0-2000 kg
bediening wielonderstel	handmatig	incl. printer	nee
hefhoogte (min.)	85 mm	materiaal	staal
hefhoogte (max.)	205 mm	oppervlak lijst	gelakt
materiaal zwenkwiel	rubber	kleur lijst	meloengeel // RAL1028
materiaal vorkwielen	polyurethaan	oppervlak vork	gelakt
diameter zwenkwielen	190 mm	kleur vork	gitzwart // RAL9005
breedte zwenkwielen	40 mm	kleur dissel	zwart
diameter vorkwiel	85 mm	garantie	3 jaar
breedte vorkwiel	70 mm	gewicht	123 kg
vorkrol	tandem		

## Gerelateerde Producten

149500		stop voor palletheffwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
--------	---	---

## Dit past ook bij ...

148638		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
149500		stop voor palletheffwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
217180		golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendeck gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
221284		werkhandschoen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat

221381		<p>beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9</p>
227875		<p>lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood</p>
407817		<p>opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag</p>
626475		<p>Gaasboxpallet, hoogte x lengte x breedte 970 x 1200 x 800 mm, draagvermogen 1500 kg, gelakt in RAL7030 steengrijs, wanden doorbroken met 2 kleppen, legbord gesloten</p>